

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含RJ45插芯

通用订货数据

版本	RJ45 压接插头, 类别14的金属, 5类 (ISO/IEC 11801)
订货号	2768740000
类型	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
数量	10 items

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E316369

尺寸和重量

净重	63.99 g
----	---------

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	Crimp
物品描述	类别14的金属	布线	PROFINET
颜色编码	其他	外壳基本材料	镀锌
最小绝缘直径	1.3 mm	最大绝缘直径	1.6 mm
目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)	插针镀层	镍, 镀金
连接线径, 硬导线	0.57...0.64 mm	连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 23...AWG 22
连接直径, 软导线	0.57...0.64 mm	连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 23...AWG 22
最小护套直径	5.5 mm	最大护套直径	7.5 mm
屏蔽	360度 ; 全封闭外壳	防护等级	IP67
插拔次数	750		

通用标准

连接器标准	IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14	证书号 (cULus)	E316369
-------	--------------------------------------	-------------	---------

电气特性

触点电阻	≤ 10 mΩ	电源联接器耐压强度, 触点-触点, 最小	≥ 1500 V AC/DC
介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3af

分类


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**防尘盖**

保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-PP-V14P	版本
订货号	1058280000	插头外壳-防护板
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	

空白

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
 适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

RJ45

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**通用订货数据**

类型	IE-PI-RJ45-TH-P	版本
订货号	2768720000	RJ45 插芯, 插头插芯RJ45 压接, PROFINET
GTIN (EAN)	4064675024095	
数量	10 ST	

组合式插头压接工具

用于WE和DEC系列接插件的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 一件工具含有三项功能

通用订货数据

类型	IE-CWZ-RJ45-TH-P	版本
订货号	2614210000	压接工具, 端头的压接工具
GTIN (EAN)	4050118621631	
数量	1 ST	