


## URS CA 100 DUO 4-10MM<sup>2</sup>

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

### 通用订货数据

订货号	2769030000
类型	<a href="#">URS CA 100 DUO 4-10MM<sup>2</sup></a>
GTIN (EAN)	4064675026310
数量	1 items

**URS CA 100 DUO 4-10MM<sup>2</sup>**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	160 mm	宽度 (英寸)	6.2992 inch
净重	118 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 符合要求  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**剥线/压接机器**

管状端头 最大横截面	10 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	4 mm <sup>2</sup>
------------	--------------------	------------	-------------------

**分类**

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		