

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



预装 IE 电缆, 铁路电缆, Cat.5, 蓝色, M12

通用订货数据

	系统电缆, M12 D 编码 - IP 67 弯角插座, 打开的, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 聚 烯烃, 5 m
订货号	<u>2776730050</u>
类型	IE-C5DB4BB0050MSAXXX-X
GTIN (EAN)	4099987794770
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量			
l z pis -	_	Iz etc. (etc. I.)	1000501
5度	5 m	长度 (英寸)	196.8504 inch
重	900 g		
温度			
字储温度 		工作温度	-40 °C85 °C
电缆专用标准			1
电缆束上的垂直火花扩散	EN 60332-3-25	卤化氢含量	According to EN-50267-2-1, According to EN 60684-2 Section 45.2
然气的腐蚀性	EN 50267-2-2	轨道车防火	NFPA 130, DIN EN 45545-2
因雾密度	EN 61034-2	有毒气体	EN 50305
通用标准			
主接器标准	IEC 61076-2-101		
电气特性			
	125 V		
	立		
插头,右	自由导线端		
左插头 			
插头 ,左	接插件, M12, D-编码, 回路数: 4, IP67, 孔式端头, 弯曲O°, 带屏蔽		
电缆电气属性			
目录册	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	耦合衰减最大 1000 MHz	90 dB
IO MHz 时的耦合电阻	8.00 mΩ	屏蔽衰减最大 1000 MHz	60.00 dB
测试电压: 线与线之间屏蔽	1000 Veff, 50 Hz, 1 min		
电缆的机械和材料属性			
21	MTA 150 00011 101	F-#	7
防油	符合 IEC 60811:404	应素	<u>不</u>
最小弯曲半径,多次 然气的腐蚀性	6 *直径 EN 50267-2-2	最小弯曲半径,单次 烟雾密度	15 x 电缆直径 EN 61034-2
^{感气的腐蚀性} 电缆结构	EN 50267-2-2	四务省	EN 61034-2
导线最大压接面积 AWG	AWG 22	护套颜色	蓝色
載面积	4*AWG 22/7 - 0.32 mm²	屏蔽	SF/UTP
妾线数量	4	绝缘横截面	1.4 mm
色缘	PE	最大护套直径	6.8 mm
最小护套直径	6.4 mm	护套材料	聚烯烃
铜缆直径	0.75 mm	屏蔽导线	塑料膜

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

颜色编码	黄色, 白色, 橙色, 蓝色	导线材料	青铜 镀锌的
护套材料厚度	1 mm		
分类			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

数据信息页

IE-C5DB4BB0050MSAXXX-X




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


图纸

尺寸图 接线图



	M12
yellow	_ 1
white	- 2
orange	- 3
blue	- S
	- 4

分解图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Screwty® 电缆接头工具



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感 器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆 形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不 费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也 适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因 此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F 和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

类型 SCREWTY SET 订货号 1910000000 GTIN (EAN)

4032248436842

数量

版本

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感 器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆 形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不 费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也 适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因 此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F 和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

数量

类型 SCREWTY SET-DM 订货号 1920000000 4032248436859 GTIN (EAN)

1 ST

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

Screwty® 电缆接头工具



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感 器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆 形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不 费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也 适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因 此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F 和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

类型 SCREWTY-M12 订货号 190000000 GTIN (EAN) 4032248375868

版本

Cable gland tool for moulded M12 lines

5 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

 类型
 SCREWTY-M12-DM
 版本

 订货号
 1900001000
 Cable gland tool for moulded M12 lines

 GTIN (EAN)
 4032248436408

数量 1 ST

目录日期/图纸 6