CABTITE EP 24/17 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Cabtite - 电缆入口板

将不带插头的电缆和电线插入控制柜、机柜或机器中空间 最小的地方,方便且节省空间。

使用 Cabtite 电缆入口板,即使在恶劣的环境中也可以进行此操作,无论是保护软管、气动/液压软管还是光纤电缆 - 您可以通过快速、轻松和节省空间的方式安装电缆。仅通过一个矩形墙切口即可完成安装,因此安装时间最多节省40%(与标准电缆接头相比)。

IP66 螺栓式电缆入口板根据 DIN EN 60529 标准进行了测试,由经 UL94 V-0 认证的 TPE 材料制成,具有硬塑料芯,适合 -40° C 至 $+90^{\circ}$ C 的温度范围。

Cabtite 电缆入口板是传统电缆接头的经济替代品。

通用订货数据

版本	电缆入口板, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 灰色, 高度: 58 mm, 宽度: 149.6 mm, 深: 20.2 mm, -40°C90°C, IP66
订货号	<u>2779350000</u>
类型	CABTITE EP 24/17 GY
GTIN (EAN)	4064675048923
数量	10 items

目录日期/图纸 1

CABTITE EP 24/17 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

-	ш	ı.
ш	и	r
-	71	ı,

MAMID 认证		
ROHS	一致	
UL File Number Search	UL 网站	
cURus 证书号	E223801	

尺寸和重量

深	20.2 mm	深度 (英寸)	0.7953 inch
高度	58 mm	 高度 (英寸)	2.2835 inch
宽度	149.6 mm	宽度 (英寸)	5.8898 inch
	108.1 g		

温度

工作温度	-40 °C90 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	

常规信息

拧紧力矩矩	3.5 Nm	硅胶	无
阻燃等级符合 UL 94	V-0	 防护等级	IP66
基础材料	TPE	 防护等级(UL)	Type 1, Type 12, Type 4X

可连接电缆的数量

安装方式	4 螺丝	
Number of connectable cables	17	
电缆接入口	数量	4
	电缆直径,最小值	3.2 mm
	电缆直径,最大值	6.3 mm
	电缆类型	圆形电缆
	数量	2
	电缆直径,最小值	4 mm
	电缆直径,最大值	7.5 mm
	电缆类型	圆形电缆
	数量	1
	电缆直径,最小值	5.5 mm
	电缆直径,最大值	10.5 mm
	电缆类型	圆形电缆
	数量	10
	电缆直径,最小值	8 mm
	电缆直径,最大值	12.5 mm
	电缆类型	圆形电缆

分类

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15

数据信息页

CABTITE EP 24/17 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

数据信息页

CABTITE EP 24/17 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

CABTITE EP 24/17 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

固定材料

Cabtite电缆进线系统在控制机柜、接线盒和机器的电缆管 理中确保最大的灵活性,同时还能节省时间,为预接端子 和未预接端子的电缆提供安全密封和抗拉保护。 Cabtite框架、格栅插芯和密封元件的模块化设计能够实现 预接线电缆的快速切断配置 - 无需使用工具,可靠的密封满 足DIN EN 60529标准的IP66防护等级要求。框架。插芯。 密封元件。模块化系统中的三种基本组件确保最高的灵活 性、多样性和款型种类。

通用订货数据

订货号

数量

GTIN (EAN)

类型 CABTITE SC M5X25 SET 版本

2635120000

4050118662160

安装螺丝, Cabtite (电缆进线系统), 不锈钢, 银色, 高度: 30 mm, 宽度: 8.5

mm, 深: 8.5 mm

用于重载接插件的矩形分压冲头

魏德米勒冲压工具是您在电气柜上打孔时的理想选择!

- PG 电缆接头
- M 电缆接头
- 特殊电缆接头 不适用于不锈钢!

通用订货数据

数量

类型 KOK-112X36 订货号 9204870000 GTIN (EAN) 4032248693801

1 ST

Sheet holes

版本

编制日期 23.11.2025 11:15:45 MEZ

5 目录日期 / 图纸