

IE-FPOB2EG-500



按长度供货, LWL-电缆, POF

通用订货数据

版本	系统电缆, 980 µm, 聚乙烯胶
订货号	2781950000
类型	IE-FPOB2EG-500
GTIN (EAN)	4064675057109
数量	1 items

IE-FPOB2EG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	24500 g
----	---------

温度

存储温度	-30 °C...70 °C	工作温度	-30 °C...70 °C
安装温度			

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

护套颜色	绿色	接线数量	2
卤素	不	弯曲循环	10.000
颜色编码	橙色, 黑色		

LWL

光纤类型	POF	衰减	≤ 160 dB/km 在 650 nm
数值孔径	0.5	带宽	> 35 MHz*100m, 波长 650nm

电缆的机械和材料属性

颜色编码	绿色	卤素	不
弯曲循环	10.000		

电缆结构

护套颜色	绿色	接线数量	2
最大护套直径	7.5 mm	护套材料	聚乙烯膜
电缆结构	迷你接口板	一次涂覆	245.00 µm
颜色编码	橙色, 黑色	导线直径	2.20 mm
最大拉力	1000 N	芯线直径	980 µm

分类

ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ETIM 10.0	EC000034	ECLASS 14.0	27-06-18-03
ECLASS 15.0	27-06-18-03		

图纸

分解图纸

