




用于铜缆和光缆的IE接插件，IP20

通用订货数据

版本	法兰部件, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
订货号	2782300000
类型	IE-KEY-RJ45/IDC-1
GTIN (EAN)	4064675057895
数量	1 items

IE-KEY-RJ45/IDC-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	23.4 mm	高度 (英寸)	0.9213 inch
宽度	14.7 mm	宽度 (英寸)	0.5787 inch
最小壁厚	1.45 mm	最大壁厚	1.55 mm
净重	22 g		

温度

工作温度 -40 °C...70 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
布线	TIA-568A, TIA-568B, PROFINET	外壳基本材料	铸铝
最大绝缘直径	1.8 mm	目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
插针镀层	镍, 镀金	连接线经, 硬导线	0.41...0.64 mm
连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22	连接导线截面积, 硬导线	0.13...0.32 mm ²
连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm	连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22
屏蔽	360度; 屏蔽触点	防护等级	IP20
插入力	20 N	插拔次数	750

通用标准

连接器标准 IEC 60603-7-51

电气特性

触点电阻	≤ 20 mΩ	介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V DC
绝缘电阻	500 MΩ	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3at

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-KEY-RJ45/IDC-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图

