SAIBGI-M-4D-5/9.7-M12-WDF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






IP 67 M12 接插件,带有螺钉或弹片压接联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<u>2783150000</u>
类型	SAIBGI-M-4D-5/9.7-M12-WDF
GTIN (EAN)	4064675059875
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

 30	v

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 30 g

环保产品合规

RoHS 合规状态符合要求REACH SVHC不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	D-编码
插针镀层	镀金的	 联接类型	刺穿绝缘层联接
外壳基本材料	锌压铸镀镍	最大电缆直径	9.7 mm
最小电缆直径	5 mm	最大压接面积	0.34 mm ²
最小压接面积	0.14 mm ²	额定电压	250 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
屏蔽连接	是	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 +85 ° C	连接点截面积,最大值	0.34 mm²
连接点截面积,最小值	0.14 mm ²		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口1	M12
端口 2	IDC		 锌压铸镀镍
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

通用标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

电气特性

额定电压 250 V

分类

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
FCLASS 13.0	27-44-01-02	FCLASS 14 0	27-44-01-16

目录日期/图纸 2

数据信息页

SAIBGI-M-4D-5/9.7-M12-WDF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0 27-44-01-16

SAIBGI-M-4D-5/9.7-M12-WDF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图 插针配置

