

HDC-C-HE-BM0.5KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	重载接插件, 冷压插针, HE, 插座, 最大压接面积: 0.5, 车削的, 铜合金
订货号	2784160000
类型	HDC-C-HE-BM0.5KO
GTIN (EAN)	4064675060895
数量	10 items

HDC-C-HE-BM0.5KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1.58 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 Ø	2.48 mm	额定连接下的裸线长度	7.5 mm
联接类型	冷压联接	设计应用	HE
最大压接面积	0.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
表面处理	康铜	插拔次数	≥ 500
型号	插座	基础材料	铜合金
系列	HE	生产流程	车削的
导线压接面积	0.5 - 0.5 mm ²	触点材料	铜合金

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		