

## HDC-C-HE-SM0.5KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 通用订货数据

版本	重载接插件, 冷压插针, HE, 插针式, 最大压接面积: 0.5, 车削的, 铜合金
订货号	<a href="#">2784170000</a>
类型	HDC-C-HE-SM0.5KO
GTIN (EAN)	4064675061106
数量	10 items

**HDC-C-HE-SM0.5KO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

净重

1.5 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**通用参数**

插针直径 Ø	2.48 mm
联接类型	冷压联接
最大压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
表面处理	康铜
型号	插针式
系列	HE
导线压接面积	0.5 - 0.5 mm <sup>2</sup>

额定连接下的裸线长度	7.5 mm
设计应用	HE
最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
插拔次数	≥ 500
基础材料	铜合金
生产流程	车削的
触点材料	铜合金

**分类**

ETIM 8.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796
ECLASS 15.0	27-44-02-04

ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 14.0	27-44-02-04