

HDC-C-HE-BM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	重载接插件, 冷压插针, HE, 插座, 最大压接面积: 0.3, 车削的, 铁
订货号	2784180000
类型	HDC-C-HE-BM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061113
数量	10 items

HDC-C-HE-BM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

50 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 \varnothing

2.48 mm

额定连接下的裸线长度

7.5 mm

联接类型

冷压联接

设计应用

HE

最大压接面积

0.3 mm²

最小压接面积

0.3 mm²

表面处理

其它所有的

插拔次数

≥ 500

型号

插座

基础材料

铁

系列

HE

生产流程

车削的

导线压接面积

0.3 - 0.3 mm²

触点材料

铁

分类

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04