

## HDC-C-HE-SM0.5FE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 通用订货数据

版本	重载接插件, 冷压插针, HE, 插针式, 最大压接面积: 0.5, 车削的, 铁
订货号	<a href="#">2784210000</a>
类型	HDC-C-HE-SM0.5FE
GTIN (EAN)	4064675061144
数量	10 items

**HDC-C-HE-SM0.5FE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

1.2 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 Ø	2.48 mm	额定连接下的裸线长度	7.5 mm
联接类型	冷压联接	设计应用	HE
最大压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
表面处理	其它所有的	插拔次数	≥ 500
型号	插针式	基础材料	铁
系列	HE	生产流程	车削的
导线压接面积	0.5 - 0.5 mm <sup>2</sup>	触点材料	铁

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		