

HDC-C-HE-SM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	重载接插件, 冷压插针, HE, 插针式, 最大压接面积: 0.5, 车削的, 铁
订货号	2784210000
类型	HDC-C-HE-SM0.5FE
GTIN (EAN)	4064675061144
数量	10 items

HDC-C-HE-SM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

1.2 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 Ø	2.48 mm
联接类型	冷压联接
最大压接面积	0.5 mm ²
表面处理	其它所有的
型号	插针式
系列	HE
导线压接面积	0.5 - 0.5 mm ²

额定连接下的裸线长度	7.5 mm
设计应用	HE
最小压接面积	0.5 mm ²
插拔次数	≥ 500
基础材料	铁
生产流程	车削的
触点材料	铁

分类

ETIM 8.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796
ECLASS 15.0	27-44-02-04

ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 14.0	27-44-02-04