

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

版本	HDC - 插芯, 插座, 插针式, 安装尺寸: 250
订货号	2786460000
类型	HDC HP 250 R KIT
GTIN (EAN)	4064675064008
数量	1 items

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

长度	62.5 mm	长度 (英寸)	2.4606 inch
净重	218.11 g		

温度

温度限值 -50 °C ... 120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

安装尺寸	250	阻燃等级符合 UL 94	V-0
颜色编码	黑色	型号	插座, 插针式
基础材料	铜合金	系列	高能量
不含卤素	false	BG	250

型号

安装尺寸	250	基础材料	铜合金
BG	250		

重要注意事项

产品信息 内部产生的电压可能会与工作电压叠加, 并包含相应的峰值, 具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格, 请联系我们。当工作温度超过 110°C 时, 额定电压 3.0 kV 必须降低 20%。

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

