


**ZQV 6N/10 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）：8.00, 绝缘: 是, 宽度: 78.7 mm
订货号	<a href="#">2786910000</a>
类型	ZQV 6N/10 BL
GTIN (EAN)	4064675064602
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	34.1 mm	深度 (英寸)	1.3425 inch
高度	3.1 mm	高度 (英寸)	0.122 inch
宽度	78.7 mm	宽度 (英寸)	3.0984 inch
净重	14.3 g		

## 温度

环境温度	-60 °C...85 °C	工作温度	-60 °C... 130 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	不
安装方式	插入的		

## 大小

间距 P (单位 : mm) 8.00 mm

## 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 通用的

回路数 10

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	41 A
------	-------	------	------

## 重要注意事项

产品信息 由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件 使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V 如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		