## **IE-CC-NM-SMAM-3M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用(防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技(例如蓝牙、GNSS,等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

## 通用订货数据

版本	天线电缆, 接线点 1:, N 公, 接线点 2:, SMA 插头, 长度: 3 m
订货号	<u>2788020000</u>
类型	IE-CC-NM-SMAM-3M
GTIN (EAN)	4064675066286
数量	1 items

## **IE-CC-NM-SMAM-3M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批			
	TL		
OHS	一致		
ママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ			
 <b></b>	3 m	长度 (英寸)	118.1102 inch
争重	124 g		
温度			
字储温度 字储温度		工作温度	-40 °C85 °C
环保产品合规			'
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	ロがい、行けげい 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860	b-dc475a6ec24a	
技术数据			
TV 1+> 245 TLI	14/15 F.a. a. // 14/15 F		
联接类型 	接线点1;, N 公, 接线点2:, SMA 插头		
电缆的机械性能和材料特性	'		
1.1	III 44	77 HF LI / 15	
护套颜色 	黑色	防紫外线	是
户套直径	5 mm	护套材料	PVC
<b>最小弯曲半径,多次</b>	25mm		
电缆的电气性能			
2.4GHz下的衰减	0.62 dB/m	800 MHz 下的衰减	0.34 dB/m
5GHz下的衰减 5GHz下的衰减	0.94 dB/m		0.56 dB/m
环境条件			
最高操作温度	85 °C	最低操作温度	-40 °C
分类			
TIM 6 O	FC001692	FTIM 7.0	FC004000
TIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
TIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
TIM 10.0	EC001682	ECLASS 9.0	27-06-03-10
CLASS 9.1	27-06-03-10	ECLASS 10.0	27-06-03-10
CLASS 11.0	27-06-03-10	ECLASS 12.0	27-06-03-10
ECLASS 13.0	27-06-03-10	ECLASS 14.0	27-06-03-10
ECLASS 15.0	27-06-03-10		

目录日期/图纸 2