

**IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**天线和天线附件（同轴电缆和安装件）**

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用（防护级别高达 IP67）
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技（例如蓝牙、GNSS，等等）
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

**通用订货数据**

版本	全向天线, 蜂窝天线, Wi-Fi 天线, 高达 5G (NR), 高达 Wi-Fi 6 & 6E (IEEE802.11ax), 线性, 垂直, 2x SMA 插头, 2x RP-SMA 插座, IP67, 阻抗: 50 Ω
订货号	<a href="#">2788090000</a>
类型	IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO
GTIN (EAN)	4064675066354
数量	1 items

**IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

高度	90 mm	高度 (英寸)	3.5433 inch
直径	132 mm	净重	627 g

**温度**

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

**发货附件**

发货时已含附件	1支天线
---------	------

**技术数据**

连接类型	2x SMA 插头, 2x RP-SMA 插座	天线元件数量 (MIMO)	2
阻抗	50 Ω	驻波比	典型 <2.0, 最大 3.5
最大混合供电	50 W	频率范围	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz, 2.4-2.5 GHz, 4.9-7.125 GHz
天线增益	2.5 dBi, 3-4 dBi	极化	线性, 垂直

**电缆的机械性能和材料特性**

电缆长度	1 m	最小弯曲半径, 多次	25mm
------	-----	------------	------

**箱体材料**

颜色编码	白色
------	----

**环境条件**

最高操作温度	85 °C	最低操作温度	-40 °C
最高存放温度	85 °C	最低存放温度.	-40 °C

**分类**

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

**IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)****天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)**

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用 (防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技 (例如蓝牙、GNSS, 等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

**通用订货数据**

类型	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	版本
订货号	<a href="#">2787920000</a>	天线电缆, 接线点1:, SMA 插头, 接线点2:, SMA 插座, 长度: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066088	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	版本
订货号	<a href="#">2787930000</a>	天线电缆, 接线点1:, SMA 插头, 接线点2:, SMA 插座, 长度: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066095	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	版本
订货号	<a href="#">2787940000</a>	天线电缆, 接线点1:, SMA 插头, 接线点2:, SMA 插座, 长度: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066200	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-1M	版本
订货号	<a href="#">2787950000</a>	天线电缆, 接线点1:, RP-SMA Male, 接线点2:, RP-SMA 插座, 长度: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066217	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M	版本
订货号	<a href="#">2787960000</a>	天线电缆, 接线点1:, RP-SMA Male, 接线点2:, RP-SMA 插座, 长度: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066224	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-5M	版本
订货号	<a href="#">2787970000</a>	天线电缆, 接线点1:, RP-SMA Male, 接线点2:, RP-SMA 插座, 长度: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066231	
数量	1 ST	