

IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



天线和天线附件（同轴电缆和安装件）

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用（防护级别高达 IP67）
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技（例如蓝牙、GNSS，等等）
- 长度各异合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

版本	全向天线, Wi-Fi 天线, 高达 Wi-Fi 6 & 6E (IEEE802.11ax), 垂直, N 母, IP67, 阻抗: 50 Ω
订货号	2788110000
类型	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF
GTIN (EAN)	4064675066378
数量	1 items

IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	45.7 mm	高度 (英寸)	1.7992 inch
直径	36.2 mm	净重	138.29 g

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

发货附件

发货时已含附件	1支天线
---------	------

技术数据

联接类型	N 母	阻抗	50 Ω
驻波比	典型 <2.0, 最大 3.5	最大混合供电	100 W
频率范围	2.4-2.5 GHz, 4.9-6.425 GHz	天线增益	3 dBi, 4 dBi
极化	垂直		

箱体材料

颜色编码	黑色
------	----

环境条件

最高操作温度	85 °C	最低操作温度	-40 °C
最高存放温度	85 °C	最低存放温度	-40 °C

分类

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)



天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用 (防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技 (例如蓝牙、GNSS, 等等)
- 长度各异合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

类型	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF	版本
订货号	2788470000	"IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF"、"IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF" 天线支架
GTIN (EAN)	4064675066477	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	版本
订货号	2788040000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066309	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	版本
订货号	1367110000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 2 m
GTIN (EAN)	4050118186376	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	版本
订货号	2788050000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066316	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	版本
订货号	1367100000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 4 m
GTIN (EAN)	4050118186369	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	版本
订货号	2788060000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: RP-SMA Male, 长度: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066323	
数量	1 ST	