

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



天线和天线附件（同轴电缆和安装件）

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用（防护级别高达 IP67）
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技（例如蓝牙、GNSS，等等）
- 长度各异合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

版本	全向天线, 蜂窝天线, 高达 5G (NR), 线性, 垂直, 2x SMA 插头, IP67, 阻抗: 50 Ω
订货号	2788120000
类型	IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM
GTIN (EAN)	4064675066385
数量	1 items

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
净重	463 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...85 °C
------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

发货附件

发货时已含附件	1支天线
---------	------

技术数据

联接类型	2x SMA 插头	天线元件数量 (MIMO)	2
阻抗	50 Ω	驻波比	典型 <2.0, 最大 3.0
最大混合供电	50 W	频率范围	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz
天线增益	2.5 dBi	极化	线性, 垂直

电缆的机械性能和材料特性

电缆长度	1 m	最小弯曲半径, 多次	25mm
------	-----	------------	------

箱体材料

颜色编码	黑色
------	----

环境条件

最高操作温度	85 °C	最低操作温度	-40 °C
--------	-------	--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)



天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用 (防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技 (例如蓝牙、GNSS, 等等)
- 长度各异合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

类型	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	版本
订货号	2787920000	天线电缆, 接线点1: SMA 插头, 接线点2: SMA 插座, 长度: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066088	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	版本
订货号	2787930000	天线电缆, 接线点1: SMA 插头, 接线点2: SMA 插座, 长度: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066095	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	版本
订货号	2787940000	天线电缆, 接线点1: SMA 插头, 接线点2: SMA 插座, 长度: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066200	
数量	1 ST	