## **IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





## 天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用(防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技(例如蓝牙、GNSS,等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

#### 通用订货数据

版本	全向天线, 蜂窝天线, 高达 5G(支持低于 2.7 GHz 的 频率,例如频段 n1、n2、n28), 垂直, SMA 插头, IP66, 阻抗: 50 Ω
订货号	<u>2788130000</u>
类型	IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM
GTIN (EAN)	4064675066392
数量	1 items



# **IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
DOLLO	⊼L		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
高度	208 mm	高度 (英寸)	8.189 inch
<u>同及</u> 净重	46.58 g	固及(天立)	0.100 Hell
<u> </u>			
存储温度	-40 °C75 °C	工作温度	-40 °C75 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05	-417a6385e9b6	
发货附件			
发货时已含附件			
技术数据			
联接类型	SMA 插头	阻抗	50 Ω
驻波比	1.5 典型值 / 2.0 最大值		10W
频率范围	690-950 MHz, 1.7-3.8	<del>数八龙百八七</del> 天线增益	2 dBi
X 1 75 E	GHz	7(3A-H.m.	_ 42.
极化	垂直		
箱体材料			
颜色编码	黑色		
环境条件	<u>.</u>		
- 1 - 50/3/11			
最高操作温度	75 °C	最低操作温度	-40 °C
最高存放温度	75 °C	最低存放温度.	-40 °C
分类			
ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
	EC001698	ECLASS 9.1	19-07-01-90
ETIM 10.0			
ETIM 10.0 ECLASS 10.0		ECLASS 11.0	19-07-01-07
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	19-07-01-07 19-07-01-07	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	19-07-01-07 19-07-01-07

目录日期/图纸 2

## **IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)



天线和天线附件(同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用(防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技(例如蓝牙、GNSS,等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

### 通用订货数据

类型	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	版本
订货号	2787920000	天线电缆, 接线点1:, SMA 插头, 接线点2:, SMA 插座, 长度: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066088	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	版本
订货号	2787930000	天线电缆, 接线点1:, SMA 插头, 接线点2:, SMA 插座, 长度: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066095	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	版本
订货号	2787940000	天线电缆, 接线点1:, SMA 插头, 接线点2:, SMA 插座, 长度: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066200	
数量	1 ST	

目录日期/图纸 3