

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



天线和天线附件（同轴电缆和安装件）

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用（防护级别高达 IP67）
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技（例如蓝牙、GNSS, 等等）
- 长度各异合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

版本	全向天线, 蜂窝天线, 高达 5G (NR), 垂直, N 母, IP66, 阻抗: 50 Ω
订货号	2788150000
类型	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF
GTIN (EAN)	4064675066415
数量	1 items

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	89 mm	高度 (英寸)	3.5039 inch
直径	35.8 mm	净重	263.02 g

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

发货附件

发货时已含附件 1支天线

技术数据

联接类型	N 母	阻抗	50 Ω
驻波比	< 2.0 典型值, 2.5 最大值	最大混合供电	150 W
频率范围	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	天线增益	3 dBi
极化	垂直		

箱体材料

颜色编码 黑色

环境条件

最高操作温度	70 °C	最低操作温度	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低存放温度	-40 °C

分类

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)



天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用 (防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技 (例如蓝牙、GNSS, 等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

类型	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF	版本
订货号	2788470000	"IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF"、"IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF" 天线支架
GTIN (EAN)	4064675066477	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-SMAM-1M	版本
订货号	2788010000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066279	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-SMAM-2M	版本
订货号	1491180000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 2 m
GTIN (EAN)	4050118300741	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-SMAM-3M	版本
订货号	2788020000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066286	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-SMAM-4M	版本
订货号	1491190000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 4 m
GTIN (EAN)	4050118300734	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-SMAM-5M	版本
订货号	2788030000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066293	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-SMAM-6M	版本
订货号	1491210000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 6 m
GTIN (EAN)	4050118300758	
数量	1 ST	