

RC M P2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



带拧紧系统的圆形连接器的特点是结构紧凑。因此可适用于一系列多样化的应用和行业。它们分插头和插座两种类型。

通用订货数据

订货号	2788980000
类型	RC M P2
GTIN (EAN)	4064675591269

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

直径

20 mm

净重

19 g

温度

存储温度

环境温度

-25 °C... 125 °C

工作温度

-40 °C... 85 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

技术资料 可定制接插件

回路数

2

编码

无

插针镀层

黄铜

LED

不

联接类型

螺钉联接

外壳基本材料

PA 66

最大电缆直径

13 mm

最小电缆直径

7 mm

触点材料

黄铜

最大压接面积

4 mm²

最小压接面积

0.5 mm²

额定电压

500 V

额定电流

17.5 A

防护等级

IP68

端头类型

公头

屏蔽连接

否

螺纹环材料

塑料材质

连接点截面积, 最大值

4 mm²

连接点截面积, 最小值

0.5 mm²

一般数据

回路数

2

联接螺纹

M20

反向电路保护

是

联接类型

螺钉联接

外壳基本材料

PA 66

分类

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16