IE-ANT-MOUNT-PANEL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用(防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技(例如蓝牙、GNSS,等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

版本	"IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM"天线支架		
订货号	<u>2789830000</u>		
类型	IE-ANT-MOUNT-PANEL		
GTIN (EAN)	4064675068341		
数量	1 items		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
DOLLO	7.L			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
No.	0.4	次在 / 世 土 /	0.0074	
深 高度	84 mm	深度 (英寸)	3.3071 inch	
<u> </u>	138 mm	高度 (英寸)	5.4331 inch	
净重	721 g			
温度				
存储温度		工作温度		
		工作温及		
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6			
箱体材料				
*T & /:>*T	hD 60	61 11 11 1101	AD FF	
颜色编码	银色	外壳基本材料	铝质	
分类				
ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698	
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698	
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 9.0	19-07-01-05	
ECLASS 9.1	19-07-01-05	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	19-07-01-05	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	19-07-01-05	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	19-07-01-05	
ECLASS 11.0	19-07-01-05	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	19-07-01-05	
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	19-07-01-05	LCLASS 14.0	13-07-01-03	
LOLAGO 10.0	19-07-01-09			

数据信息页

IE-ANT-MOUNT-PANEL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



IE-ANT-MOUNT-PANEL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)



天线和天线附件(同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用(防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技(例如蓝牙、GNSS,等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

类型 IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RP...

订货号 2788080000

GTIN (EAN) 4064675066347

数量 1 ST 版本

全定向天线, Wi-Fi 天线, 高达 Wi-Fi 6 & 6E (IEEE802.11ax), +/- 45°线

性, 4x RP-SMA 插头, IP67, 阻抗: 50 Ω

4 目录日期 / 图纸