

BCC 4/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 15.4 mm
订货号	2791230000
类型	BCC 4/3
GTIN (EAN)	4064675070429
数量	50 items
本地产品	仅在特定国家有售

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

通用订货数据

本地产品	仅在特定国家有售
------	----------

尺寸和重量

深	2.5 mm	深度 (英寸)	0.0984 inch
高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch
宽度	15.4 mm	宽度 (英寸)	0.6063 inch
净重	1.93 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	工作温度	-50 °C...120 °C
------	----------------	------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	是
------	------	-----	---

大小

间距 P (单位 : mm)	6.00 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	PA 66/6	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

通用的

回路数	3
-----	---

额定数据

额定电流	32 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		