


LIR 1,5M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



PVC 绝缘O形端头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
订货号	2792000000
类型	LIR 1,5M10 V
GTIN (EAN)	4064675073192
数量	100 items

LIR 1,5M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	5.9 mm	深度 (英寸)	0.2323 inch
宽度	28.1 mm	宽度 (英寸)	1.1063 inch
净重	0.01 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	绝缘环状端头 1.5 mm ² / M10
------	----------------------------------

联接器

最大压接面积	1.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
导线压接面积	1.5 mm ²	绝缘	存在, PVC
尺寸(螺栓)	M 10	尺寸	M 10
材质/塑料	PVC	标识色	红色
连接密度(S1)	0.75 mm	内直径(d1)	10.5 mm
塑料套长度(b)	11.3 mm	塑料套直径(D)	4 mm
外直径(d)	14 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	