

CUTFIX PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- 用于自动切割单根导线至定长
- 精确的直流伺服驱动保证重复操作的高度准确性
- 接口允许通过IBM兼容个人计算机操控自动断线器

通用订货数据

版本	自动化机器, 切线机
订货号	2797190000
类型	CUTFIX PRO
GTIN (EAN)	4064675213192
数量	1 items

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	250 mm	深度 (英寸)	9.8425 inch
高度	250 mm	高度 (英寸)	9.8425 inch
宽度	300 mm	宽度 (英寸)	11.811 inch
净重	27000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

切割机

输入功率	0.1 kW	预选数量, 最大.	可调节部件数量编码
驱动	电气	键盘	触摸显示屏
显示指示器	LCD显示	预选长度, 最大	999999 mm
预选长度, 最小	1 mm	软件	用于与 IBM 兼容的个人计算机进行数据交换
孔径 (最大直径)	8 mm 外直径	电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
单股软导线/硬导线	最大 10 mm ² / 最大 2.5 mm ²		

分类

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-03	ECLASS 10.0	17-13-01-03
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**配件 / 替换零件**

- 用于自动切割单根导线至定长
- 精确的直流伺服驱动保证重复操作的高度准确性
- 接口允许通过IBM兼容个人计算机操控自动断线器

通用订货数据

类型	AIMESA V CUTFIX	版本
订货号	9054740000	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4032248104512	
数量	1 ST	