

## CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 用于自动切割单根导线至定长
- 精确的直流伺服驱动保证重复操作的高度准确性
- 接口允许通过IBM兼容个人计算机操控自动断线器

### 通用订货数据

版本	自动化机器, 切线机
订货号	<a href="#">2797200000</a>
类型	CUTFIX PRO FEEDER
GTIN (EAN)	4064675213215
数量	1 items

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	370 mm	深度 (英寸)	14.5669 inch
高度	250 mm	高度 (英寸)	9.8425 inch
宽度	300 mm	宽度 (英寸)	11.811 inch
净重	13000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

切割机

输入功率	0.1 kW	预选数量, 最大	可调节部件数量编码
驱动	电气	键盘	触摸显示屏
显示指示器	LCD显示	预选长度, 最大	999999 mm
预选长度, 最小	10 mm	软件	用于与 IBM 兼容的个人计算机进行数据交换
孔径 (最大直径)	8 mm 外直径	电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
单股软导线/硬导线	最大 10 mm <sup>2</sup> / 最大 2.5 mm <sup>2</sup>		

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		


## CUTFIX PRO FEEDER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 配件 / 替换零件



- 用于自动切割单根导线至定长
- 精确的直流伺服驱动保证重复操作的高度准确性
- 接口允许通过IBM兼容个人计算机操控自动断线器

### 通用订货数据

类型	AIMESA V CUTFIX	版本
订货号	<a href="#">9054740000</a>	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4032248 1045 12	
数量	1 ST	