

CUTFIX PRO FEEDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- 用于自动切割单根导线至定长
- 精确的直流伺服驱动保证重复操作的高度准确性
- 接口允许通过IBM兼容个人计算机操控自动断线器

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 自动化机器, 切线机 |
| 订货号 | 2797200000 |
| 类型 | CUTFIX PRO FEEDER |
| GTIN (EAN) | 4064675213215 |
| 数量 | 1 items |

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|--------------|
| 深 | 370 mm | 深度 (英寸) | 14.5669 inch |
| 高度 | 250 mm | 高度 (英寸) | 9.8425 inch |
| 宽度 | 300 mm | 宽度 (英寸) | 11.811 inch |
| 净重 | 13000 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

切割机

| | | | |
|-----------|--|-----------|---------------------------|
| 输入功率 | 0.1 kW | 预选数量, 最大. | 可调节部件数量编码 |
| 驱动 | 电气 | 键盘 | 触摸显示屏 |
| 显示指示器 | LCD显示 | 预选长度, 最大 | 999999 mm |
| 预选长度, 最小 | 10 mm | 软件 | 用于与 IBM 兼容的个人计算机进行数据交换 |
| 孔径 (最大直径) | 8 mm 外直径 | 电气联接 | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz |
| 单股软导线/硬导线 | 最大 10 mm ² / 最大 2.5 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**配件 / 替换零件**

- 用于自动切割单根导线至定长
- 精确的直流伺服驱动保证重复操作的高度准确性
- 接口允许通过IBM兼容个人计算机操控自动断线器

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| 类型 | AIMESA V CUTFIX | 版本 |
| 订货号 | 9054740000 | 附件, 备用件 |
| GTIN (EAN) | 4032248104512 | |
| 数量 | 1 ST | |