


WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



紫外滤光片用于额外拧紧至魏德米勒工业照明装置上。

通用订货数据

| | |
|------------|---------------------------|
| 订货号 | 2799050000 |
| 类型 | WIL-F-240 |
| GTIN (EAN) | 4064675259084 |
| 数量 | 4 items |

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 38.5 mm | 深度 (英寸) | 1.5157 inch |
| 高度 | 2.2 mm | 高度 (英寸) | 0.0866 inch |
| 宽度 | 240 mm | 宽度 (英寸) | 9.4488 inch |
| 净重 | 34.5 g | | |

温度

工作温度 -



环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002558 | ETIM 9.0 | EC002558 |
| ETIM 10.0 | EC002558 | ECLASS 14.0 | 27-11-11-25 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-11-25 | | |

图纸



WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

接线盒长度: 240 mm



WIL-LED 灯系列：高度仅 8mm（带磁高度为 9.4mm）的 24V 直流 LED 灯，亮度效能极高，使用寿命长（超过 60,000 小时）。非常耐用的结构，全陶瓷和金属外壳——防水 (IP67)。光色为 6500K（日光），适用于各种应用场合。可选择用 M12 连接方式轻松连接。功耗低，仅需 24V 小电源即可使用。

240 mm

通用订货数据

| | |
|------------|-------------------------------|
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2436210000 |
| GTIN (EAN) | 4050118448306 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527880000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538762 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527890000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538670 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527900000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538687 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527910000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538694 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527950000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538939 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527990000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538977 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527920000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538908 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527960000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538946 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527930000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538915 |
| 数量 | 1 ST |

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

| | |
|------------|-------------------------------|
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527940000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538922 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527970000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538953 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2527980000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538960 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2669240000 |
| GTIN (EAN) | 4050118682601 |
| 数量 | 1 ST |

接线盒长度: 145 mm



WIL-LED 灯系列：高度仅 8mm（带磁高度为 9.4mm）的 24V 直流 LED 灯，亮度效能极高，使用寿命长（超过 60,000 小时）。非常耐用的结构，全陶瓷和金属外壳——防水 (IP67)。光色为 6500K（日光），适用于各种应用场合。可选择用 M12 连接方式轻松连接。功耗低，仅需 24V 小电源即可使用。

145 mm

通用订货数据

| | |
|------------|-------------------------------|
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-145... 版本 |
| 订货号 | 2669230000 |
| GTIN (EAN) | 4050118682618 |
| 数量 | 1 ST |

接线盒长度: 240 mm



WIL-LED 灯系列：高度仅 8mm（带磁高度为 9.4mm）的 24V 直流 LED 灯，亮度效能极高，使用寿命长（超过 60,000 小时）。非常耐用的结构，全陶瓷和金属外壳——防水 (IP67)。光色为 6500K（日光），适用于各种应用场合。可选择用 M12 连接方式轻松连接。功耗低，仅需 24V 小电源即可使用。

240 mm

通用订货数据

| | |
|------------|-------------------------------|
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2528030000 |
| GTIN (EAN) | 4050118539011 |
| 数量 | 1 ST |

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

| | |
|------------|-------------------------------|
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2528020000 |
| GTIN (EAN) | 4050118539004 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2528010000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538991 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2528000000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538984 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-6500D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2576960000 |
| GTIN (EAN) | 4050118592863 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-4000D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2617810000 |
| GTIN (EAN) | 4050118649185 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-4000D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2770730000 |
| GTIN (EAN) | 4064675030799 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-4000D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2732910000 |
| GTIN (EAN) | 4050118811797 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-2700D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2633830000 |
| GTIN (EAN) | 4050118648959 |
| 数量 | 1 ST |
| 类型 | WIL-LWXXXX-2700D024-240... 版本 |
| 订货号 | 2680950000 |
| GTIN (EAN) | 4050118694710 |
| 数量 | 1 ST |