

THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | THM, 导线及电缆标记号, 14 - 27 mm, 25.4 x 95.2 mm, 白色 |
| 订货号 | 2799230000 |
| 类型 | THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS |
| GTIN (EAN) | 4064675260998 |
| 数量 | 1000 items |

THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 0.08 mm | 深度 (英寸) | 0.0031 inch |
| 高度 | 25.4 mm | 高度 (英寸) | 1 inch |
| 宽度 | 95.2 mm | 宽度 (英寸) | 3.748 inch |
| 净重 | 0.12 g | | |

温度

工作温度范围 -40...150 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

| | |
|--------------|--|
| 打印类型 | 空白 |
| 宽度 | 95.2 mm |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 最大工作温度 | 150 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C |
| 颜色编码 | 白色 |
| 卤素 | 不 |
| 基础材料 | PVC |
| 打印标志 | 无 |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 卷装标签 |
| 适用的打印机 | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Label reel = Conductor and cable markers |
| 工作温度范围 | -40...150 °C |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|------------|--------|---------------------|
| 卤素 | 不 | 最大压接面积 | 572 mm ² |
| 最大电缆外径 | 27 mm | 最小电缆外径 | 14 mm |
| 导线外径 | 14 - 27 mm | 导线压接面积 | 572 mm ² |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

