
THM WO VIN 25.4/95.2 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

版本	THM, 导线及电缆标记号, 14 - 7 mm, 25.4 x 38.1 mm, 白色	
订货号	<u>2799260000</u>	
类型	THM WO VIN 25.4/95.2 WS	
GTIN (EAN)	4064675261025	
数量	1000 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
八小州里里					
深	0.07 mm	深度 (英寸)	0.0028 inch		
高度	25.4 mm	 高度 (英寸)	1 inch		
宽度	38.1 mm	 宽度 (英寸)	1.5 inch		
净重	0.54 g				
温度					
工作温度范围	-4080 °C				
环保产品合规					
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
通用数据					
打印类型	空白				
<u> カロ矢室 </u>					
见及 阻燃等级符合 UL 94	38.1 mm V-0				
最大工作温度					
最小工作温度	-40 °C				
颜色编码	<u>40 C</u> 白色				
<u> </u>					
基础材料					
打印标志					
每个包装单元的标记号数量	供电形式卷装标签				
适用的打印机	V/-6/1/24	- E 4X101.11			
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Conduc	1 Label reel = Conductor and cable markers			
工作温度范围	-4080 °C				
二十二二二二 每卷数量	1000				
导线和电缆标记号					
<u> </u>	是	最大压接面积	38 mm²		
最大电缆外径	7 mm	最小电缆外径	14 mm 38 mm²		
导线外径	14 - 7 mm	导线压接面积	38 mm²		
分类					
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530		
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530		
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01		
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02		
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02		
ECLASS 15.0	27-28-11-02				
	1				

目录日期/图纸 2

数据信息页

THM WO VIN 25.4/95.2 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

