


THM WO VIN 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

版本	THM, 导线及电缆标记号, 14 - 7 mm, 25.4 x 38.1 mm, 白色
订货号	2799260000
类型	THM WO VIN 25.4/95.2 WS
GTIN (EAN)	4064675261025
数量	1000 items

THM WO VIN 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.07 mm	深度 (英寸)	0.0028 inch
高度	25.4 mm	高度 (英寸)	1 inch
宽度	38.1 mm	宽度 (英寸)	1.5 inch
净重	0.54 g		

温度

工作温度范围 -40...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印类型	空白
宽度	38.1 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色
卤素	是
基础材料	乙烯胶片
打印标志	无
每个包装单元的标记号数量	供电形式 卷装标签
适用的打印机	
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Conductor and cable markers
工作温度范围	-40...80 °C
每卷数量	1000

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	38 mm ²
最大电缆外径	7 mm	最小电缆外径	14 mm
导线外径	14 - 7 mm	导线压接面积	38 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

