

**EL KSM 10.6 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**MultiMark MultiFit**

用于竞争对手的连接器。  
 弹性表面层令安装更为简便。  
 特制材料允许条带的拉伸，适应轻微的空间偏差，尤其是在使用较长的接线端子时。  
 采用 300 dpi 打印分辨率，标记文字清晰可辨。MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

**通用订货数据**

版本	端子标记, 10.6 x 5 mm, 白色
订货号	<a href="#">2799270000</a>
类型	EL KSM 10.6 MM WS 30M
GTIN (EAN)	4064675261032
数量	1 items

EL KSM 10.6 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.7 mm	深度 (英寸)	0.0276 inch
高度	10.6 mm	高度 (英寸)	0.4173 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
长度	30 m	长度 (英寸)	1181.1024 inch
净重	240 g		

温度

工作温度范围 -50...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

类型	无卤	宽度	5 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-50 °C	颜色编码	白色
卤素	不	长度	30 m
基础材料	聚丙烯	工作温度范围	-50...100 °C

分类


ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**EL KSM 10.6 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## EL KSM 10.6 MM WS 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

类型	RIBBON MM-TB 25/360 SW	版本
订货号	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	