

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒可提供高质量的电缆、插头、安装适配器和磁铁以实现振动监控器的专业化工业安装。

通用订货数据

版本	Adapter plate
订货号	2811910000
类型	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	64 mm	深度 (英寸)	2.5197 inch
高度	11.5 mm	高度 (英寸)	0.4528 inch
宽度	64 mm	宽度 (英寸)	2.5197 inch
直径	64 mm	净重	116.16 g

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-20 °C...85 °C
操作温度下的湿度	5...95 % 相对湿度, 无凝结		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装

螺纹类型	公制的
------	-----

通用参数

配件类型	安装附件	是配件	是
------	------	-----	---

分类

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

