

产品图片



通用订货数据

版本	传感器/执行器导线, M12, 回路数 : 5, 5 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号	2812780500
类型	SAIL-M12BW-5-5.0TYV
GTIN (EAN)	4064675428435
数量	1 items

SAIL-M12BW-5-5.0TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E307231

尺寸和重量

净重	211.2 g
----	---------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

电缆技术参数

电缆长度	5 m	护套颜色	黄色
防油	符合 IEC 60811:404	适用于拖曳电缆	是
芯线横截面积	0.34 mm ²	带屏蔽	无
卤素	不	绝缘	TPE
护套材料	PUR	外部覆层符合 UL AWM 样式	20233 (80 °C / 300 V)
线芯符合 UL AWM 样式	10995 (80 °C / 300 V)	辐照交联	无
防焊接火花	是	抗扭强度	360 °/m
静止时的温度范围	-30...105 °C	耐焊珠高温	是
移动中的温度范围	-40...105 °C	回路数	5

基本技术信息

编码	A 编码	联接螺纹	M12
插针镀层	镀金的	LED	不
类型	弯型插座	外壳基本材料	PUR
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP65, IP66, IP67, IP68, 拧入时	外壳温度范围	-25...+85 °C
拧紧力矩	M12: 0.8 - 1.2Nm		

通用标准

证书号 (cULus)	E307231
-------------	---------

电气特性

额定电压	60 V
------	------

右插头

插头, 右	自由导线端
-------	-------

SAIL-M12BW-5-5.0TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

左插头

插头, 左	M12, A 编码, IP68, 孔式端 头, 弯曲 90°, 塑料, 不带屏 蔽
-------	---

分类


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

图纸


分解图纸




尺寸图



插针分配方案



接线图



SAIL-M12BW-5-5.0TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

图纸

理想的工具：Screwty® 带扭矩功能



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F