IE-C5ES8VB0050N40N40-B-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





已预装带 2 个 RJ45 接头的电缆,适用于智能计量应用,采用符合 DIN VDE 0603-100 标准的颜色编码。用于狭小空间的短插头和小弯曲半径电缆,插头外壳全周绝缘,在连接状态下能实现 IP30 防护等级。

通用订货数据

版本	预制电缆, RJ45 IP30(插头式), RJ45 IP30(插头式), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-
	B), PVC, 5 m, , 直, 6 kV
江化日	<u> </u>
订货号	<u>2813820050</u>
类型	IE-C5ES8VB0050N40N40-B-K6KV
GTIN (EAN)	4064675298366
数量	1 items



IE-C5ES8VB0050N40N40-B-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

-	$\overline{}$		A SHALL D	7	
ш	_	_	-	1 min	z = =
г.	41		1	A V APC	4 = =
м	-	-	7."	-	估
г.	Γ_{-1}	-74		ΔT	u = 1

审批			
MAMID 认证	CE		
ROHS	一致		
尺寸和重量	ļ.		
<u>长度</u> 净重	5 m 186 g	<u>长度 (英寸)</u>	196.8504 inch
温度			
存储温度 安装温度	0 °C50 °C	工作温度	-20 °C70 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态 REACH SVHC	符合要求 不超过 0.1 wt% 的高度	关注物质 (SVHC)	
通用标准			
连接器标准	IEC 60603-7-51		
标准			
连接器标准	IEC 60603-7-51		
电气特性			
操作电压	125 V	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3at
右插头			
插头,右	RJ45, IP30(插头式, 针 端头, 笔直, 插头, 带屏蔽	式	
左插头			
插头,左	RJ45, IP30(插头式, 针 端头, 笔直, 插头, 带屏蔽	式	
插头			
插头,右	RJ45, IP30(插头式, 针 端头, 笔直, 插头, 带屏蔽	式 插头,左	RJ45, IP30(插头式, 针式 端头, 笔直, 插头, 带屏蔽
电缆电气属性			
额定浪涌电压 目录册	6 kV Cat.5 (ISO/IEC 11801) Cat.5e (TIA T568-B)	操作电压 / 信号传达时间	125 V 5.1 ns/m



IE-C5ES8VB0050N40N40-B-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电缆的机械和材料属性			
	<u>'</u>		
颜色编码	蓝色, 蓝 (RAL 5015)	最小弯曲半径,单次	5 *直径
弯曲半径	4 x 电缆直径	阻燃性	in accordance with IEC 60332-1-2
电缆结构	1		
护套直径	5,5 mm	护套颜色	蓝色
截面积	4x2xAWG 26/7, 4x2x0.128 mm²	屏蔽	SF/UTP
接线数量	8	绝缘横截面	1 mm
绝缘	PE		PVC
电缆结构	双重绝缘符合 VDE 0603-100	颜色编码	白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕
全屏蔽	屏蔽编织铜导线, 铝膜		
分类			·
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Weidmüller **₹**

IE-C5ES8VB0050N40N40-B-K6KV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

布线



RJ45	1	red	1	RJ45
	2	orange	2	
	2	black	2	
	1	blue	J	
	5	white	5	
	6	green	6	
	7	yellow	7	
	Q	brown	Q	