

**PAC-HE40-2HE20-V2-0M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LiYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm<sup>2</sup> 或 0.25 mm<sup>2</sup>。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

**通用订货数据**

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 订货号        | <a href="#">2814160005</a>               |
| 类型         | PAC-HE40-2HE20-V2-0M5                    |
| GTIN (EAN) | 4099986608443                            |
| 数量         | 1 items                                  |

**PAC-HE40-2HE20-V2-0M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 71 g

温度

存储温度 -10...60 °C 工作温度 -10...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

|        |                       |           |               |
|--------|-----------------------|-----------|---------------|
| 电缆长度   | 0.5 m                 | 适用于       | 数字信号          |
| 基础材料   | PVC                   | 电缆        | 电缆 LiYY       |
| 接口联接器  | 2X 扁平电缆接头 HE10<br>20P | 最小回路数     | 40 回路, 20回路   |
| 电缆外径   | 7,6 ± 1 mm            | PLC 侧接联接器 | 扁平电缆 HE10 40P |
| 导线压接面积 | 0.14 mm <sup>2</sup>  |           |               |

电气数据

|        |                   |           |            |
|--------|-------------------|-----------|------------|
| 最大总电流  | 3 A               | 每路允许的最大电流 | 1 A        |
| 额定电压   | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | 导线电阻      | ≤ 150 mΩ/m |
| 导线载流能力 | 300 pF/m          |           |            |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |