

**PVHYW-XXPXXX06W+15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Y 电缆用于 PV 系统中多个组串的并联连接，例如在逆变器前分线。  
 电缆拥有不同的连接变体

**通用订货数据**

版本	光伏型, Y接插件电缆, 1x WM4 C Male, 1x 部分剥皮的电缆端头, 1x WM4 C Female, 6mm <sup>2</sup> , 1500 V
订货号	<a href="#">2814220000</a>
类型	PVHYW-XXPXXX06W+15
GTIN (EAN)	4064675298908
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

75.6 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 光伏电缆线束

光伏电缆规格

电缆侧	左方
数量	1
电缆长度	160 mm
电缆颜色	黑色
电缆截面	6 mm <sup>2</sup>
额定电流	35 A
集成内联熔断器	无
电缆端规格 [块装)	接插件
接插件规格	WM4 C
插接式触点类型	插头
电缆侧	右 1
数量	1
电缆长度	200 mm
电缆颜色	黑色
电缆截面	6 mm <sup>2</sup>
额定电流	70 A
集成内联熔断器	无
电缆端规格 [块装)	部分剥皮
电缆侧	右 2
数量	2
电缆长度	200 mm
电缆颜色	黑色
电缆截面	6 mm <sup>2</sup>
额定电流	35 A
集成内联熔断器	无
电缆端规格 [块装)	接插件
接插件规格	WM4 C
插接式触点类型	插座

额定直流电压

1500 V

导线压接面积

6.00 mm<sup>2</sup>

## 电气特征

额定直流电压

1500 V

**PVHYW-XXPXXX06W+15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

分类


ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

PVHYW-XXPXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

www.weidmueller.com



PVHYW-XXPXXX06W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

图纸

www.weidmueller.com



PV PROTECT



PV Protect 解决方案可为逆变器提供有效的过压保护。结构紧凑，仅需 Y 型电缆即可连接到光伏串。因此，它是改造现有光伏住宅设施并提供过压保护的理想选择。

通用订货数据

类型	VPUM111SXFV101TXPX10	版本
订货号	<a href="#">2764140000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016113	
数量	1 ST	
类型	VPUM111SXFV201TXPX10	版本
订货号	<a href="#">2764110000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675014195	
数量	1 ST	
类型	VPUM111SXFV201TXPX15	版本
订货号	<a href="#">2764160000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016137	
数量	1 ST	
类型	VPUM212SXFV101TXPX10	版本
订货号	<a href="#">2764150000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016120	
数量	1 ST	
类型	VPUM212SXFV201TXPX10	版本
订货号	<a href="#">2764130000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016106	
数量	1 ST	
类型	VPUM212SXFV201TXPX15	版本
订货号	<a href="#">2764180000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016144	
数量	1 ST	