数据信息页

WPD 110 1X70+1X35/6X16 BN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

楼宇安装布线

针对楼宇安装,我们提供一套完整的系统, 其核心为 10×3 铜导轨,还包括完美协调一致的各类组件: 安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件,例如 汇流排和 汇流排支架。

通用订货数据

版本	电位分配器端子, 螺钉联接, 棕色, 70 mm², 200 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
订货号	<u>2814520000</u>
类型	WPD 110 1X70+1X35/6X16 BN
GTIN (EAN)	4064675299769
数量	3 items



WPD 110 1X70+1X35/6X16 BN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
T 160			
MAMID 认证			
ROHS	一致		
 尺寸和重量			
/くう作主生			
· 深	63 mm	深度 (英寸)	2.4803 inch
高度	69.75 mm	高度 (英寸)	2.7461 inch
	38.5 mm	 宽度 (英寸)	1.5157 inch
净重	273.33 g		
温度			
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	130 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	9436182c-fbd0-49e8-	bf45-a0deac7233a9	
 其它技术参数	'		
可卡装	是	防爆版	是
安装方式	直接卡在导轨上		
可压拉尼从 (甘之联拉)			
可压接导线 (其它联接)			
其他联接方式的接口类型	螺钉联接		
可压接导线 (额定联接)			
可压按守线 (舰足球技)			
导线最大压接面积 AWG	AWG 4	连接方向 连接方向	水平进线
联接类型 2	螺钉联接	联接类型	螺钉联接
联接点数量	8	 压接范围,最大	70 mm ²
压接范围,最小	6 mm ²	 导线最小压接面积 AWG	AWG 10
导线连接截面积,多股细导线,带管状	端 6 mm²	导线连接截面积,多股细导线,带管状	端 50 mm²
头 DIN 46228/4,最小 B-K-连接表现,多见师B-K	:		02
导线连接截面积,多股细导线,带管状 头 DIN 46228/1,最小	לווווו O מאַע,	取人压按山帜 뙋寻线	0 mm²
最小多股导线接线截面积	6 mm²		70 mm ²
接线截面积,多股线,最小	6 mm ²	导线连接截面积,单股硬导线,最大	70 mm ²
导线连接截面积,单股硬导线,最小	6 mm²		
材料参数			
		*T & /****	15.6
基础材料	Wemid	颜色编码	棕色
基础材料 阻燃等级符合 UL 94	Wemid V-0	颜色编码	棕色
基础材料 阻燃等级符合 UL 94		颜色编码	棕色
基础材料 阻燃等级符合 UL 94 系统特征值	V-0		
基础材料 阻燃等级符合 UL 94 系统特征值		颜色编码 	棕色
基础材料 阻燃等级符合 UL 94 系统特征值 类型	V-0 螺钉连接	必须的端板	无

目录日期/图纸 2



WPD 110 1X70+1X35/6X16 BN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

PE 功能	无	PEN功能	无
通用的			
回路数	1	导线最大压接面积 AWG	AWG 4
导线最小压接面积 AWG	AWG 10	标准	UL 1059, IEC 60947-7-1
安装导轨已装备	TS 35		
额定数据			
额定横截面	70 mm²	额定电压	1000 V
额定交流电压	1000 V	额定直流电压	1500 V
额定电流	200 A	最大电流	200 A
标准	UL 1059, IEC 60947-7-1	过压等级	III
污染等级	3		
分类			
ETIM C O	F000007	ETIM 7.0	F0000007
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19	·	·

目录日期/图纸 3

数据信息页

WPD 110 1X70+1X35/6X16 BN




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

标识牌支架

标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。 匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	<u>1805490000</u>	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
类型 订货号	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	版本 附件, 标记号托架
	,	