

**VG 21 HQ MS68 17-20.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

**通用订货数据**

版本	重载接插件, 附件, 电缆接头, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<a href="#">2814780000</a>
类型	VG 21 HQ MS68 17-20.5
GTIN (EAN)	4064675301561
数量	1 items

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 25 g

温度

温度限值 -40 °C ... 130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

通用参数

最大电缆外径	23 mm	最小电缆外径	17 mm
带 GWDR 的承托类型	IP68	卤素	无卤
AF 尺寸 1	30 mm	AF 尺寸	30 mm
防护等级	IP68	电缆接头	PG 21
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	螺纹 (外部)	PG 21

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		