

VG 21 HQ MS68 17-20.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	重载接插件, 附件, 电缆接头, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	2814780000
类型	VG 21 HQ MS68 17-20.5
GTIN (EAN)	4064675301561
数量	1 items

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	25 g
----	------

温度

温度限值	-40 °C ... 130 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
-----------	---------

RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
------	--------------------------------------

通用参数

最大电缆外径	23 mm
--------	-------

带 GWDR 的承托类型	IP68
--------------	------

AF 尺寸 1	30 mm
---------	-------

防护等级	IP68
------	------

基础材料	黄铜材质, 镀镍的
------	-----------

最小电缆外径	17 mm
--------	-------

卤素	无卤
----	----

AF 尺寸	30 mm
-------	-------

电缆接头	PG 21
------	-------

螺纹 (外部)	PG 21
---------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-14-08-01
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

ECLASS 14.0	27-14-08-01
-------------	-------------