

## GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

版本	连接套筒（端子），螺钉固定的，宽度: 6 mm, 高度: 6 mm, 深: 13.2 mm, 回路数: 1, 青铜 - 锌
订货号	<a href="#">2815610000</a>
类型	GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN)	4064675303930
数量	50 items

## GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	13.2 mm	深度 (英寸)	0.5197 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	2.19 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

## 其它技术参数

固定类型 螺钉固定的

## 材料参数

基础材料	青铜 - 锌	颜色编码	灰色
------	--------	------	----

## 通用的

回路数 1

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		