数据信息页

CH-SMC-00.33-ECB90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案,符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

版本	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插座, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33	
	m	
订货号	<u>2817650033</u>	
类型	CH-SMC-00.33-ECB90	
GTIN (EAN)	4064675323044	
数量	10 items	

CH-SMC-00.33-ECB90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-04-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
ママス			,	
争重	5.6 g			
环保产品合规				
RoHS 合规状态				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
电缆技术参数				
电缆长度	0.33 m	导线类型	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV	
护套颜色		 芯线横截面积	1.5 mm ²	
接线数量	2	—— 带屏蔽	无	
	不		PP	
最大可变温度	90 °C	 最小可变温度	-25 °C	
最高温度 恒温	90 °C		-40 °C	
电缆材料	PUR/ TPE	 最小弯曲半径,可变	15 x 电缆直径	
最小弯曲半径,固定	10 x 电缆直径	外径	6.4 mm ± 0.25 mm	
常规技术数据				
回路数	2	 额定浪涌电压	6 kV	
额定电压	600 V		18.5 A	
防护等级	IP20			
联接器技术参数				
联接器	联接器描述	联接器 1		
状技品	进线			
	外壳基本材料			
	回路数	<u> </u>		
	类型			
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	BLF 5.08HC/03/90 SN OR BX SO		
	联接器描述	」 		
	进线	straight		
	<u>世</u> 級 外売基本材料	型料		
		回路数 1		
	个性化组件联接器	H1,5/16S R BD GSP		
 分类				
ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576	
ETIM 8.0				
	EC001576	ETIM 9.0	EC001576	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02 27-06-04-02	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-06-91-90 27-06-04-02	ECLASS 10.0	27-06-04-02	
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02	

 $\frac{\mathsf{ECLASS}\ 13.0}{\mathsf{ECLASS}\ 15.0}$

目录日期/图纸 2

ECLASS 14.0

27-06-04-02

27-06-04-02

数据信息页

CH-SMC-00.33-ECB90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com