

SAI-08Z-VPPP-3A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



新 M8 外壳分线盒结构非常紧凑，并具有舒适的 PUSH IN 直插式联接。这样可以在现场快速、安全且有效地布线。我们的外壳分线盒可以使用模块化系统。单独标识牌可用于对分线盒和 I/O 插座进行单独标记。

- 3 极和 4 极的 M8 规格 I/O 插座
- 4、6、8 或 10 路 I/O 插座
- IP67 防护等级
- UL 认证

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 传感器/执行器无源分配器, M8, LED: 是, 回路数: 3, 插座数量: 8 |
| 订货号 | 2818950000 |
| 类型 | SAI-08Z-VPPP-3A-M08L-PNP |
| GTIN (EAN) | 4064675329978 |
| 数量 | 1 items |

SAI-08Z-VPPP-3A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E141197

尺寸和重量

净重 10 g

温度

工作温度 -25 - 80°C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接数据

| | | | |
|----------|---------------------|----------|----------------------|
| 电缆接头 | M 20 | 压接范围, 最小 | 0.08 mm ² |
| 压接范围, 最大 | 1.5 mm ² | 分线盒出线 | 外壳分配器 |
| 联接类型 | PUSH IN | | |

常规技术数据

| | | | |
|--------------|------|----------------|-----|
| 防护等级 | IP67 | 回路数 | 3 |
| 插座数量 | 8 | 联接螺纹 | M8 |
| 污染等级 | 3 | 阻燃性能 | V-0 |
| LED | 是 | 起始器 LED | 是 |
| 操作功能的 LED 颜色 | 绿色 | I/O 功能的 LED 颜色 | 黄色 |

材料数据

| | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 材料O型圈 | FKM | 外壳基本材料 | PBT |
| 分线盒材料 | 塑料材质 | 外壳颜色 | 黑 (类似RAL 9005) |
| 盖罩密封材料 | FKM | 螺钉插座 | CuZn, 镀镍 |
| 触点材料 | CuZn | 插针镀层 | 镀金的 |
| 触点支架材料 | PBT (UL 94 V0) | | |

电气数据

| | | | |
|-----------|------|----------|------|
| 额定电压, 最小 | 15 V | 额定电压, 最大 | 30 V |
| 单个回路最大载流量 | 4 A | 总电流 | 6 A |
| 每路信号的电流 | 2 A | 存在电气分离 | 无 |

电缆技术数据

| | | | |
|-----|---|---------|---|
| 回路数 | 3 | 适用于拖曳电缆 | 无 |
|-----|---|---------|---|

SAI-08Z-VPPP-3A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 | | |

SAI-08Z-VPPP-3A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Screwty® 电缆接头工具，带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|---|
| 类型 | SCREWTY SET -DM | 版本 | |
| 订货号 | 1920000000 | | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

M8




防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|-----------|
| 类型 | SAI-SK M8 | 版本 | |
| 订货号 | 1802760000 | | 受保护组件, 护罩 |
| GTIN (EAN) | 4032248257379 | | |
| 数量 | 50 ST | | |

空白



MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。与魏德米勒 Dekafix 一样，MultiFit 系列标记号也能提供标准打印。

在第一次使用 MultiFit 时，建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号，可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

SAI-08Z-VPPP-3A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | MFF 10/6 MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1856780000 | MultiFit, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Festo, 白 |
| GTIN (EAN) | 4032248400881 | 色 |
| 数量 | 600 ST | |