



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







新 M8 外壳分线盒结构非常紧凑,并具有舒适的 PUSH IN 直插式联接。这样可以在现场快速、安全且有效地布线。 我们的外壳分线盒可以使用模块化系统。单独标识牌可用 于对分线盒和 I/O 插座进行单独标记。

- 3 极和 4 极的 M8 规格 I/O 插座
- 4、6、8 或 10 路 I/O 插座
- IP67 防护等级
- UL 认证

### 通用订货数据

版本	传感器/执行器无源分配器, M8, LED: 是, 回路数: 3, 插座数量: 4
订货号	<u>2819010000</u>
类型	SAI-04Z-VPUT-3A-M08L-PNP
GTIN (EAN)	4064675330233
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
MAMID 认证	( E : (!)	)us UK	
ROHS	一致		
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>		
证书号 (cULus)	E141197		
尺寸和重量			
    净重	10 g		
温度			
工作温度	-25 - 80°C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC		F关注物质 (SVHC)	
联接数据	1,22 1,313,2	(2.0.2)	
THE TAX BELL			
压接范围,最小	0.08 mm <sup>2</sup>	压接范围,最大	1.5 mm²
分线盒出线	外壳分配器下部	联接类型	PUSH IN
常规技术数据			
7.2.4.2.66.7.77			
防护等级 插座数量	IP67	回路数 联接螺纹	3
<u> </u>	4	 阻燃性能 	M8
	3		V-0 是
LED 操作功能的 LED 颜色	是 绿色	 I/O 功能的 LED 颜色	
材料数据	<b>然</b> 巴		典也
חוגאַדייניו			
材料O型圈	FKM	外壳基本材料	PBT
分线盒材料	塑料材质		黑 (类似RAL 9005)
盖罩密封材料	FKM	螺钉插座	CuZn,镀镍
触点材料	CuZn		镀金的
触点支架材料	PBT (UL 94 VO)		
电气数据			
额定电压,最小	15 V	 额定电压,最大	30 V
单个回路最大载流量	4 A	 总电流	6 A
每路信号的电流	2 A	存在电气分离	无
电缆技术数据			
回路数	3		无
凹町奴	ა 	<b>但用丁他戈电</b> 级	

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

## SAI-04Z-VPUT-3A-M08L-PNP



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 分类

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-11
ECLASS 11.0	27-44-01-11	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

## SAI-04Z-VPUT-3A-M08L-PNP




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸


## 图纸



## 接线图



## 插针分配方案



### SAI-04Z-VPUT-3A-M08L-PNP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



### 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

#### 通用订货数据

类型 SCREWTY SET -DM 订货号 <u>1920000000</u>

4032248436859

数量 1 ST

GTIN (EAN)

#### 版本

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

#### **M8**



防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

### 通用订货数据

类型 SAI-SK M8 订货号 <u>1802760000</u> GTIN (EAN) 4032248257379

版本

受保护组件,护罩

数量 50 ST

### 空白



MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。 与魏德米勒 Dekafix 一样,MultiFit 系列标记号也能提供标 准打印。

在第一次使用 MultiFit 时,建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号,可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进 行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

## 数据信息页

## SAI-04Z-VPUT-3A-M08L-PNP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

## 通用订货数据

 类型
 MFF 10/6 MC NE WS
 版本

 订货号
 1856780000
 MultiFit, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Festo, 白

GTIN (EAN) 4032248400881

数量 600 ST