SAI-10Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U04



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







新 M8 外壳分线盒结构非常紧凑,并具有舒适的 PUSH IN 直插式联接。这样可以在现场快速、安全且有效地布线。 我们的外壳分线盒可以使用模块化系统。单独标识牌可用 于对分线盒和 I/O 插座进行单独标记。

- 3 极和 4 极的 M8 规格 I/O 插座
- 4、6、8 或 10 路 I/O 插座
- IP67 防护等级
- UL 认证

通用订货数据

版本	传感器/执行器无源分配器, M8, 10 m, 回路数: 3, 插座数量: 10
订货号	<u>2819160000</u>
类型	SAI-10Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U04
GTIN (EAN)	4064675330387
数量	1 items



SAI-10Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	CCUK		
	(€		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
净重	806.96 g		
温度			
工作温度	-25 - 80°C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	物质 (SVHC)	
联接数据			
压接范围,最小	0.08 mm²	压接范围,最大	1.5 mm²
常规技术数据			
防护等级	IP67	回路数	3
插座数量	10	联接螺纹	M8
污染等级	3	阻燃性能	V-0
LED	不	起始器 LED	
材料数据			
材料O型圈	FKM	外壳基本材料	PBT
分线盒材料	塑料材质	外壳颜色	黑 (类似RAL 9005)
盖罩密封材料	FKM	螺钉插座	CuZn,镀镍
触点材料	CuZn	插针镀层	镀金的
触点支架材料	PBT (UL 94 VO)		
电气数据			
额定电压,最小	15 V		30 V
单个回路最大载流量	2 A	每路信号的电流	2 A
存在电气分离	无		
电缆技术数据			
回路数	3	护套颜色	黑色
<u>中華</u> 帯屏蔽	 是	<u>」,会员已</u> 卤素	
最小弯曲半径,可变	 10 x 电缆直径	最小弯曲半径,固定	 10 x 电缆直径
弯曲循环	2 Mio	护套材料	PUR
颜色编码	白色, 绿色, 黄色, 黑色, 棕色 / 绿色, 灰色, 灰色 / 粉色, 灰色, 灰色 / 筋色, 粉色, 红色 / 蓝色, 紫色, 白/绿, 白色 / 灰色, 白	电缆长度	10 m

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

适用于拖曳电缆	色 / 黄色, 灰色 / 棕色, 蓝 色, 棕色, Yellow / brown 无		
分类			
ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-08
ECLASS 11.0	27-44-01-08	ECLASS 12.0	27-44-01-08
ECLASS 13.0	27-44-01-08	ECLASS 14.0	27-44-01-08
ECLASS 15.0	27-44-01-08		

SAI-10Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U04




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com


图纸





图纸








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。 与魏德米勒 Dekafix 一样,MultiFit 系列标记号也能提供标 准打印

在第一次使用 MultiFit 时,建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号,可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进 行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

 类型
 MFF 10/6 MC NE WS
 版本

 订货号
 1856780000
 MultiFit, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位: mm): 6.00 Festo, 白

 GTIN (EAN)
 4032248400881
 色

 数量
 600 ST