

**IE-TO-RJ45-C-ZP-C5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



导轨插座，RJ45 接线盒设计 符合 IEC 60603-7-5 1

**通用订货数据**

版本	安装导轨出线, RJ45, IP20, Cat. 5
订货号	<a href="#">2819260000</a>
类型	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
数量	10 items

## IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	13.4 g
----	--------

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...80 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	RJ45
布线	耦合	颜色编码	米色, 黑色
外壳基本材料	塑料材质, PA 66 UL V0 E63957	目录册	Cat. 5
插针镀层	镍, 镀金	安装方式	TS 35
屏蔽	不带屏蔽	防护等级	IP20
插拔次数	750 (RJ45)		

## 通用标准

连接器标准	IEC 60603-7-51
-------	----------------

## 电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小	≥ 1500 V AC/DC	介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC
额定电压	50 V	50 °C 下载流量	1 A

## 分类

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

**IE-TO-RJ45-C-ZP-C5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

