

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



导轨插座，RJ45 接线盒设计 符合 IEC 60603-7-5 1

通用订货数据

版本	安装导轨出线, RJ45, IP20, Cat. 5
订货号	2819260000
类型	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 15 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...80 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	RJ45
布线	耦合	颜色编码	米色, 黑色
外壳基本材料	塑料材质, PA 66 UL V0 E63957	目录册	Cat. 5
插针镀层	镍, 镀金	安装方式	TS 35
屏蔽	不带屏蔽	防护等级	IP20
插拔次数	750 (RJ45)		

通用标准

连接器标准 IEC 60603-7-51

电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 ≥ 1500 V AC/DC 介电强度, 触点-触点 ≥ 1000 V AC/DC
额定电压 50 V 50 °C 下载流量 1 A

分类

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

