

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



H 型分配器：

H 型分配器配备四极，其多功能性和 IP68 防护等级令人印象深刻。

通用订货数据

订货号	2819550000
类型	RC D 4/4P
GTIN (EAN)	4064675591290

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E307231

尺寸和重量

直径 20 mm 净重 40 g

温度

存储温度 环境温度 -25 °C...125 °C
工作温度 -40 °C...85 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	无
插针镀层	黄铜	LED	不
联接类型	螺钉联接	外壳基本材料	PA 66
最大电缆直径	13 mm	最小电缆直径	7 mm
触点材料	黄铜	最大压接面积	4 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²	额定电压	450 V
额定电流	17.5 A	防护等级	IP68
屏蔽连接	否	螺纹环材料	塑料材质
连接点截面积, 最大值	4 mm ²	连接点截面积, 最小值	0.5 mm ²

通用参数

回路数	4	编码	无
联接螺纹	M20	插针镀层	黄铜
联接类型	螺钉联接	类型	插孔式, 插针式
外壳基本材料	PA 66	最大电缆直径	13 mm
最小电缆直径	7 mm	触点材料	黄铜
最大压接面积	4 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
额定电压	450 V	额定电流	17.5 A
防护等级	IP68	基础材料	PA 6.6
屏蔽连接	否		

一般数据

回路数	4	输出路数	3
联接螺纹	M20	反向电路保护	是
联接类型	螺钉联接	外壳基本材料	PA 66
输入数	1		

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

插头连接器 - 螺纹系统



带拧紧系统的圆形连接器的特点是结构紧凑。因此可适用于一系列多样化的应用和行业。它们分插头和插座两种类型。

通用订货数据

类型	RC F P2 SP	版本
订货号	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986 122376	
数量		
类型	RC M P2 SP	版本
订货号	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986 122369	
数量		

M20

Protective caps suitable for FieldPower and WIPL family with round connector



通用订货数据

类型	PC RC F	版本
订货号	2833850000	
GTIN (EAN)	4064675591412	
数量		
类型	PC RC M	版本
订货号	2820090000	
GTIN (EAN)	4064675591405	
数量		