

**PC RC M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Protective caps suitable for FieldPower and WIPL family  
with round connector

**通用订货数据**

订货号	2820090000
类型	<a href="#">PC RC M</a>
GTIN (EAN)	4064675591405

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E307231

## 尺寸和重量

净重

3 g

## 温度

存储温度

环境温度

-25 °C...125 °C

工作温度

-40 °C...85 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 电缆技术参数

绝缘电压

&lt; 500 V (外壳 / PE)

## 基本技术信息

外壳基本材料

PA 66

防护等级

IP67

## 通用标准

证书号 (cULus)

E307231

## 一般数据

阻燃等级符合 UL 94

V-2

防护等级

IP67

## 分类

ETIM 8.0

EC002314

ETIM 9.0

EC002314

ETIM 10.0

EC002314

ECLASS 14.0

27-44-02-08

ECLASS 15.0

27-44-02-08

**PC RC M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

插头连接器 - 螺纹系统



带拧紧系统的圆形连接器的特点是结构紧凑。因此可适用于一系列多样化的应用和行业。它们分插头和插座两种类型。

通用订货数据

类型	RC F P2 SP	版本
订货号	<a href="#">2903200000</a>	
GTIN (EAN)	4099986 122376	
数量		

直流连接器



带拧紧系统的圆形连接器的特点是结构紧凑。因此可适用于一系列多样化的应用和行业。它们分插头和插座两种类型。

通用订货数据

类型	RC F P2 M20 SP	版本
订货号	<a href="#">2860640000</a>	
GTIN (EAN)	4064675576655	
数量		