

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



高能效的应急照明，具有长使用寿命

- 开发和使用符合 DIN EN 60598-2-22
- 适用于恶劣环境条件的 LED 灯（如存在冲击和振动、温度范围大）
 - 比荧光灯的能效更高、寿命更长
 - 凭借多电压输入 (21.5 V...60 VDC)，得以在全世界广泛使用。
 - 高防火等级 VO
 - 射束方向朝向一侧
 - 20W 功率版本
 - 可利用圆形接插件插拔

通用订货数据

订货号	2820610000
类型	WIPL 20W DC RC M MA
GTIN (EAN)	4064675357094

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E345151

尺寸和重量

深	105 mm	深度 (英寸)	4.1338 inch
高度	44 mm	高度 (英寸)	1.7323 inch
宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
长度	250 mm	长度 (英寸)	9.8425 inch
净重	750 g		

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-40 °C...55 °C
湿度	5...95 %, 无凝结		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	27e86d18-c41d-4565-b758-0d85dd7b9596

通用参数

硅胶	无	连接类型	固定回路数接圆接插件
阻燃等级符合 UL 94	V-0	卤素	不
安装方式	磁铁	额定电压	24 V
防护等级	IP67	过压等级	II
污染等级	2	绝缘电压	< 500 V (外壳 / PE)
安装位置、安装提示	任意	防护等级	III
断路器	<10 A	振幅偏转	1.5 mm (2-9 Hz)
抗震性 (EN 60721-3-3)	3M3 正弦稳态	抗震性 (EN 60721-3-3)	3M3 手提式
弱电流	2000 lm	最大导线横截面	2.5 mm ²
最小导线横截面	0.5 mm ²	高度	≤ 3000 m
预制连接器横截面	2.5 mm ²	短路保护	是, intern
色温 (CCT)	5700K	振幅加速度	50 m/s ² (@ 9-200 Hz)
LED 工作寿命	> 50.000 h	LED 模块形状	其他
效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令)	Not required	峰值加速度, L型	70 m/s ²

额定数据 (IEC 60598-1)

额定功率	20 W	额定电流	420 mA
输入电压范围 直流	21.5...60 V DC		

分类

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0


27-11-06-35

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**RC 分配器****H型分配器：**

H型分配器配备四极，其多功能性和IP68防护等级令人印象深刻。

通用订货数据

类型	RC D 4/4P	版本
订货号	2819550000	
GTIN (EAN)	4064675591290	
数量		

M20

Protective caps suitable for FieldPower and WIPL family with round connector

**通用订货数据**

类型	PC RC F	版本
订货号	2833850000	
GTIN (EAN)	4064675591412	
数量		
类型	PC RC M	版本
订货号	2820090000	
GTIN (EAN)	4064675591405	
数量		

插头连接器 - 螺纹系统

带拧紧系统的圆形连接器的特点是结构紧凑。因此可适用于系列多样化的应用和行业。它们分插头和插座两种类型。

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**通用订货数据**

类型	RC F P2	版本
订货号	2788990000	
GTIN (EAN)	4064675591276	
数量		
类型	RC M P2	版本
订货号	2788980000	
GTIN (EAN)	4064675591269	
数量		
类型	RC F P2 SP	版本
订货号	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986122376	
数量		
类型	RC M P2 SP	版本
订货号	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986122369	
数量		